

# 信頼のブランド 菌床栽培袋 STバッグ

MUSHROOM BED CULTIVATION BAG

生産工程や検査工程での厳しい管理のもと、高い品質で業界第一の信頼を得ています。

**1** **ST55-MES40φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 55μ
- フィルター: ME
- 穴径: 40φ/穴数: 1
- 入り数: 1,200枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エアー入れ	手押し	移動多い

**2** **ST55-SMS40φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 55μ
- フィルター: SM
- 穴径: 40φ/穴数: 1
- 入り数: 1,200枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エアー入れ	手押し	移動多い

**3** **ST50-MES40φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 50μ
- フィルター: ME
- 穴径: 25φ/穴数: 1
- 入り数: 1,300枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エアー入れ	手押し	移動多い

**4** **ST50-SMS40φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 50μ
- フィルター: SM
- 穴径: 40φ/穴数: 1
- 入り数: 1,300枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エアー入れ	手押し	移動多い

**5** **ST50-XLS40φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 50μ
- フィルター: XL
- 穴径: 40φ/穴数: 1
- 入り数: 1,300枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エアー入れ	手押し	移動多い

**6** **ST50-20S47φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 50μ
- フィルター: タイベック
- 穴径: 47φ/穴数: 1
- 入り数: 1,300枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エアー入れ	手押し	移動多い

**7** **ST50-20W40φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 50μ
- フィルター: タイベック
- 穴径: 40φ/穴数: 2
- 入り数: 1,200枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エア-入れ	手押し	移動多い

**8** **ST40-20W40φ**

- 袋サイズ: 2.5kg
- フィルム厚: 40μ
- フィルター: タイベック
- 穴径: 40φ/穴数: 2
- 入り数: 1,300枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エア-入れ	手押し	移動多い

**9** **ST50-20 2K**

- 袋サイズ: 2kg
- フィルム厚: 50μ
- フィルター: タイベック
- 穴径: 40φ/穴数: 1
- 入り数: 2,000枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エア-入れ	手押し	移動多い

**10** **ST45-20 1.3K**

- 袋サイズ: 1.3kg
- フィルム厚: 45μ
- フィルター: タイベック
- 穴径: 40φ/穴数: 1
- 入り数: 2,400枚

● 適応栽培

空調栽培	自然栽培	林内栽培
短期栽培	中期栽培	長期栽培
エア-入れ	手押し	移動多い

	商品名	フィルター	厚み	栽培環境			種菌			袋はがし		移動
				空調栽培	自然栽培	林内培養	短期培養	中期培養	長期培養	エア-入れ	手押し	
1	ST55-MES40φ	ME	55μ <sup>h</sup>	○	◎	○	◎	○	△	◎	×	◎
2	ST55-SMS40φ	SM	55μ	◎	◎	○	○	◎	○	○	△	◎
3	ST50-MES40φ	ME	50μ	○	△	△	◎	○	△	◎	×	○
4	ST50-SMS40φ	SM	50μ	◎	○	△	○	◎	○	○	△	○
5	ST50-XLS40φ	XL	50μ	○	△	△	○	◎	○	○	△	○
6	ST50-20S47φ	タイベック	50μ	◎	△	△	△	○	◎	×	◎	○
7	ST50-20W40φ	タイベック	50μ	◎	△	△	△	○	◎	×	◎	○
8	ST40-20W40φ	タイベック	40μ	◎	×	×	△	○	◎	×	◎	×
9	ST50-20 2K	タイベック	50μ	◎	△	△	△	○	◎	×	◎	○
10	ST45-20 1.3K	タイベック	45μ	◎	△	△	△	○	◎	×	◎	△